



## Värmeskyddshandske, par TempDex 710, Handskstorlek: 11



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 094630 11     |
| GTIN         | 3245427101214 |
| Artikelklass | 06D           |

### Beskrivning

#### Utförande:

**TempDex 710.** Värmeskyddande handske med **enastående fingerkänslighet** tack vare särskild nitrilnopp-beläggning. **Mycket bra grepp även i oljig miljö**, extremt slittålig och hållbar.

**Kontaktvärmeskydd upp till 100 °C** (högst 15 sekunder).

#### Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

#### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Passform               | Mycket god |
| silikonfri             | ja         |
| Andningsförmåga        | God        |
| Fingertoppskänsla      | Mycket god |
| EN 388 Skärhållfasthet | 1          |

|   |                      |
|---|----------------------|
| EN 388 Slitstyrka   | 4                    |
| Värmeskydd  | Mycket god           |
| Våtgrepp  | Mycket god           |
| EN 388 Rivhållfasthet   | 1                    |
| Oljgrepp  | Mycket god           |
| Handskstorlek   | 11                   |
| Köldskydd   | Saknas               |
| Material beläggning   | Nitril               |
| DMF-fri   | ja                   |
| EN 388 Punkteringshållfasthet   | 1                    |
| EN 407 B: Kontaktvärme (kontakttemperatur vid tidsgränsvärdet > 15 s) | 100 °C               |
| Skyddskategori  | Kategori III         |
| Handskslag  | Värmeskyddshandskar  |
| Handskegenskap  | DMF-fri              |
| Handskegenskap  | Silikonfri           |
| Handskegenskap  | Flamresistens nivå X |
| Handskegenskap  | latexfritt           |
| EN 388  | 4111X                |
| EN 407  | X1XXXX               |
| Kontaktvärme upp till   | 100 °C               |
| Hållarmaterial  | Textil               |
| Beläggning  | Nitril               |
| Beläggningsvariant  | Handflata            |
| Färg  | gul / svart          |
| Användningsdata   | Flergångs            |
| Längd   | 240 - 280 mm         |
| Innehåll  | 50                   |
| användningsområde   | Precision            |
| Värmeskydd upp till   | 100 °C               |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Norm        | EN 407              |
| vikt        | 36,7 g              |
| Produktslag | Värmeskyddshandskar |