

## Säkerhetsträtrall med kantprofil på båda kortsidorna, Bredd 80 cm, gångtrallens längd: 200cm



### Beställningsdata

Ordernummer	964851 200
GTIN	4047482094789
Artikelklass	96C

### Beskrivning

#### Utförande:

Säkerhetsgångtrall av stabila, räfflade bokträlistor. **Material:** Kammartorkade **bokträlistor** som är säkert förbundna med minst tre stålband. Låset i ändarna består av mässingsgångstänger med insexskruvar. **Elastiska gummifötter** hindrar trätrallen från att glida och säkerställer en hög gångkomfort. **Beständighet** mot de flesta oljor och syror. **Höjd:** cirka 35 mm. **Vikt:** cirka 13 kg/m<sup>2</sup>. Möjliga **trallbredder:** 80, 100, 120, 150 cm. Möjliga **trallängder:** Kan levereras i alla önskade längder (tänk på hanterbarheten). Rengöring: Rulla ihop trätrallen.

**Kantprofil:** Extra kantfasning på gångtrallens **bredsidor**.

### Teknisk beskrivning

Kantprofil	dubbelsidig
vikt	16,8 kg
gångtrallens längd	200 cm
Material	listor i bokträ
Beständighet	beständiga mot de flesta oljor och syror
gångtrallens höjd	35 mm
Kantfasning	Utan
tillverkarens beteckning	Träställningstrall
Produktnamnsattribut	Bredd 80 cm

gångtrallens bredd	80 cm
Produktslag	Träställningstrall