

Brett påbyggnads-ställ, Djup 1000 mm, höjd / hyllplan Bredd: 3000/2140mm**Beställningsdata**

Ordernummer	990975 3000/2140
GTIN	4004514226280
Artikelklass	960

Beskrivning**Utförande:**

Förzinkat fackverk. Alternativt med förzinkade 25 mm stålpaneler eller spånskivor. Olika balktyper allt efter erforderlig hyllplanlast (tvärbalkhöjd 55 – 85 mm). Snabb uppbyggnad genom att bara sticka in balkar typ ZG. **Last per hyllplan** högst 1050 kg, **Fältlast** högst 3500 kg.

Beskrivning:**Påbyggnadsmått:**

Nominell längd + antalet stativ × 57 mm.

Användningsdata:

Lagring av skrymmande, stora och tunga varor. Lagergodset kan lastas på och ur på båda sidor.

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, **pulverbelagda**.

OBS!:

- **Den fria knäcklängden (K) får inte uppgå till mer än 1200 mm, men endast vid en fältlast på max. 2600 kg. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.**
- **Golv- och väggfäste ingår inte i leveransen.**
- **Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**

Teknisk beskrivning

Bredd	2197 mm
Hyllkonstruktion	Påbyggnadsställ
Kundmontering	ja
Antal lagernivåer stålpanel	5
höjd	3000 mm
Last per hyllplan	899 kg
Hyllplanets djup	1000 mm
Hyllplan bredd	2140 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	2197 mm
Material lagernivå	Stålpanel
Djup	1000 mm
hyllställsdjup	1000 mm
Hyllställsbredd	2140 mm
Hyllhöjd	3000 mm
Hyllplanets tjocklek	25 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Färgval	RAL 5010, 2004
Produktnamnsattribut	Djup 1000 mm
Produktslag	Brett hyllställ