

Brett påbyggnads-ställ, Djup 600 mm, höjd / hyllplan Bredd: 2000/2140mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|------------------|
| Ordernummer | 990955 2000/2140 |
| GTIN | 4004514225863 |
| Artikelklass | 960 |

Beskrivning**Utförande:**

Förzinkat fackverk. Alternativt med förzinkade 25 mm stålpaneler eller spånskivor. Olika balktyper allt efter erforderlig hyllplanlast (tvärbalkhöjd 55 – 85 mm). Snabb uppbyggnad genom att bara sticka in balkar typ ZG. **Last per hyllplan** högst 1050 kg, **Fältlast** högst 3500 kg.

Beskrivning:**Påbyggnadsmått:**

Nominell längd + antalet stativ × 57 mm.

Användningsdata:

Lagring av skrymmande, stora och tunga varor. Lagergodset kan lastas på och ur på båda sidor.

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, **pulverbelagda**.

OBS!:

- **Den fria knäcklängden (K) får inte uppgå till mer än 1200 mm, men endast vid en fältlast på max. 2600 kg. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.**
- **Golv- och väggfäste ingår inte i leveransen.**
- **Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd | 2197 mm |
| Material lagernivå | Stålpanel |
| Kundmontering | ja |
| Antal lagernivåer stålpanel | 3 |
| Hyllplan bredd | 2140 mm |
| Bredd | 2197 mm |
| höjd | 2000 mm |
| Hyllplanets djup | 600 mm |
| Hyllkonstruktion | Påbyggnadsställ |
| Last per hyllplan | 950 kg |
| Djup | 600 mm |
| hyllställsdjup | 600 mm |
| Hyllställsbredd | 2140 mm |
| Hyllhöjd | 2000 mm |
| Hyllplanets tjocklek | 25 mm |
| Höjdinställning i raster | 25 mm |
| Monteringsutförande | Hyllställ |
| Färgval | RAL 5010, 2004 |
| Produktnamnsattribut | Djup 600 mm |
| Produktslag | Brett hyllställ |