



Säkerhetstrappa med bygel, steg på ena sidan, Antal steg inklusive plattform: 4



Beställningsdata

Ordernummer	966010 4
GTIN	4003866414949
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. 205 mm djupa steg med halkskydd. Man står stadigt tack vare tryckförstärkning och halksäkert ledstångsöverdrag.

Dessutom med hög säkerhetsbygel. Även med hjul.

Norm:

DIN EN 14183.

Teknisk beskrivning

vikt	10,5 kg
Möjlig att gå på	Enkelsidig
plattformshöjd utan räcken	0,88 m
Antal steg inklusive plattform	4
Stegpinne-/trappstegsdjup	205 mm
Rullar	ja

arbetshöjd ca.	2,9 m
Steg utförande	steg 2
utvändig bredd längst ned	0,59 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Hopfällbar säkerhetstrappa