



## Arbetsbock, hopfällbar, steg på båda sidorna, Antal steg inklusive plattform: 2X2



### Beställningsdata

Ordernummer	966070 2X2
GTIN	4003866403721
Artikelklass	96Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler.

Stor plattform med integrerad gångjärnskoppling.

85 mm djupa steg med räffling för halkskydd samt patenterad 7-punkts förbindning mellan steg och balkar. Optimal stabilitet tack vare fast förband på båda sidorna.

#### Norm:

**DIN EN 14183.**

### Teknisk beskrivning

Stegpinne-/trappstegsdjup	85 mm
arbetshöjd ca.	2,49 m
Antal steg inklusive plattform	2x2
vikt	5,7 kg
plattformshöjd utan räcken	0,49 m

utvändig bredd längst ned	0,7 m
plattformdjup	300 mm
plattformbredd	600 mm
Möjlig att gå på	Dubbelsidig
Steg utförande	steg 2
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Arbetsbock