



Trappstege, steg på en sida, Antal steg inklusive plattform: 4



Beställningsdata

Ordernummer	966000 4
GTIN	4003866403349
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. Stor säkerhetsplattform (380 × 260 mm) med integrerad gångjärnskoppling, **säkerhetsstag** och bred **avläggskål**. 85 mm djupa steg med räffling för halkskydd samt patenterad 7-punkts förbindning mellan steg och balkar. Optimal stabilitet tack vare fast förband på båda sidorna. Två inbyggda hinkkrokar.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivning

arbetshöjd ca.	2,9 m
Antal steg inklusive plattform	4
stegens längd	1,67 m
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
utvändig bredd längst ned	0,47 m
Stolphöjd	87 mm

Material	Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler
plattformshöjd	0,9 m
Steg utförande	steget
vikt	7 kg
Avläggsskål finns	ja
Stegpinne-/trappstegsdjup	85 mm
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	trappstege