



Aluminiumpalltrappa, Antal steg inklusive plattform: 4



Beställningsdata

Ordernummer	966148 4
GTIN	4003866400348
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Stabil och lätt aluminiumkonstruktion, 200 mm djupa steg av aluminiumdurkplåt, plattform 350 × 577 mm.

Norm:

DIN EN 14183.

Teknisk beskrivning

arbetshöjd ca.	2,8 m
bottenyta (bredd)	1,1 m
plattformsbredd	577 mm
Stegpinne-/trappstegsdjup	200 mm
bottenyta (djup)	0,71 m
plattformshöjd utan räcken	0,8 m
plattformsdjup	350 mm
vikt	10,1 kg
Möjlig att gå på	Enkelsidig

Norm	DIN EN 14183
Antal steg inklusive plattform	4
Steg utförande	steget
Material	Steg av räfflad aluminiumplåt
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Arbetsbock

Tillbehör

Innersko Typ 1	966320 1
----------------	----------