



Säkerhetstrappa med bygel, steg på ena sidan, Antal steg inklusive plattform: 5



Beställningsdata

Ordernummer	966010 5
GTIN	4003866414956
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. 205 mm djupa steg med halkskydd. Man står stadigt tack vare tryckförstärkning och halksäkert ledstångsöverdrag.

Dessutom med hög säkerhetsbygel.

Norm:

DIN EN 14183.

Teknisk beskrivning

Möjlig att gå på	Enkelsidig
Steg utförande	steg 2
Stegpinne-/trappstegsdjup	205 mm
utvändig bredd längst ned	0,6 m
arbetshöjd ca.	3,1 m
Antal steg inklusive plattform	5

vikt	13 kg
plattformshöjd utan räcken	1,1 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Hopfällbar säkerhetstrappa