



## Aluminiumpalltrappa, Antal steg inklusive plattform: 5



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 966148 5      |
| GTIN         | 4003866400355 |
| Artikelklass | 96Z           |

### Beskrivning

**Utförande:**

Stabil och lätt aluminiumkonstruktion, 200 mm djupa steg av aluminiumdurkplåt, plattform 350 × 577 mm.

**Norm:**

**DIN EN 14183.**

### Teknisk beskrivning

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Steg utförande             | steget                        |
| Stegpinne-/trappstegsdjup  | 200 mm                        |
| Möjlig att gå på           | Enkelsidig                    |
| plattformsdjup             | 350 mm                        |
| arbetshöjd ca.             | 3 m                           |
| Norm                       | DIN EN 14183                  |
| plattformshöjd utan räcken | 0,99 m                        |
| Material                   | Steg av räfflad aluminiumplåt |
| bottenyta (bredd)          | 1,35 m                        |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| plattformsbredd                | 577 mm     |
| vikt                           | 13,5 kg    |
| Antal steg inklusive plattform | 5          |
| bottenyta (djup)               | 0,73 m     |
| Bärförmåga stegteknik          | 150 kg     |
| Produktslag                    | Arbetsbock |

---

## Tillbehör

|                |          |
|----------------|----------|
| Innersko Typ 1 | 966320 1 |
|----------------|----------|