



Trappstege, steg på båda sidorna, antal steg: 2X3



Beställningsdata

Ordernummer	966050 2X3
GTIN	4003866403530
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. Stor plattform med integrerad gångjärnskoppling. 85 mm djupa steg med räffling för halkskydd samt patenterad 7-punkts förbindning mellan steg och balkar. Optimal stabilitet tack vare fast förband på båda sidorna.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivning

Stolphöjd	87 mm
arbetshöjd ca.	2,25 m
vikt	4,5 kg
Isärglidningsskydd	dubbelsidig, fast förbindning
antal steg	2x3
utvändig bredd längst ned	0,41 m

Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Material	Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler
Stegpinne-/trappstegsdjup	85 mm
stegens längd	0,74 m
Steg utförande	steget
Möjlig att gå på	Dubbelsidig
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	trappstege