



Arbetsbock, hopfällbar, steg på båda sidorna, Antal steg inklusive plattform: 2X3



Beställningsdata

Ordernummer	966070 2X3
GTIN	4003866403738
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler.

Stor plattform med integrerad gångjärnskoppling.

85 mm djupa steg med räffling för halkskydd samt patenterad 7-punkts förbindning mellan steg och balkar. Optimal stabilitet tack vare fast förband på båda sidorna.

Norm:

DIN EN 14183.

Teknisk beskrivning

Möjlig att gå på	Dubbelsidig
plattformshöjd utan räcken	0,74 m
utvändig bredd längst ned	0,75 m
arbetshöjd ca.	2,74 m
vikt	7,9 kg

Antal steg inklusive plattform	2x3
Steg utförande	steg 2
plattformsdjup	300 mm
Stegpinne-/trappstegsdjup	85 mm
plattformsbredd	600 mm
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Arbetsbock