



Plattformstrappa, stegbredd, Antal steg inklusive plattform: 4



Beställningsdata

Ordernummer	966194 4
GTIN	4003866555307
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Balkar av höghållfasta strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibel montering. I leveransen ingår inga handledare eller plattformsräcken. Finns under nr 966196 och nr 966198. Trapplutning 45°. Plattformslängd 400 mm. Stegbeläggning av räfflad aluminium. Utrustad med rullar på stöddelen.

Norm:

DIN EN ISO 14 122

Teknisk beskrivning

Antal steg inklusive plattform	4
Steg utförande	steget
Norm	DIN EN ISO 14 122
Material	Balkar av strängpressade aluminiumprofiler
Lutning trappa	45 grad
vikt	39 kg
plattformshöjd utan räcken	0,8 m

kapacitet	1270 mm
Plattform längd	400 mm
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Stegpinne-/trappstegsbredd	1000 mm
Rullar	ja
Bärförmåga stegteknik	300 kg
Produktnamnsattribut	stegbredd 1000 mm
Two-hands-free-princip	ja
Produktslag	Plattformstrappa