



Trappstege, steg på båda sidorna, antal steg: 2X5



Beställningsdata

Ordernummer	966050 2X5
GTIN	4003866403554
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. Stor plattform med integrerad gångjärnskoppling. 85 mm djupa steg med räffling för halkskydd samt patenterad 7-punkts förbindning mellan steg och balkar. Optimal stabilitet tack vare fast förband på båda sidorna.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivning

Material	Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler
Steg utförande	steget
Isärglidningsskydd	dubbelsidig, fast förbindning
stegens längd	1,2 m
Stegpinne-/trappstegsdjup	85 mm
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694

Stolphöjd	87 mm
arbetshöjd ca.	2,65 m
antal steg	2×5
utvändig bredd längst ned	0,45 m
vikt	7,5 kg
Möjlig att gå på	Dubbelsidig
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	trappstege