




Arbetsplattform enkel modul, Typ: B



Beställningsdata

Ordernummer	966150 B
GTIN	4003866402601
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Korrosions- och väderbeständig konstruktion, helt i lättmetall, med extremt stabila kopplingar.

Steg av räfflad aluminiumplåt 555×250 mm.

Modulkonstruktionen medger ändring och påbyggnad.

Påbyggnadsmoduler i fyra olika höjder.

Avsedd som grundmodul med två nivåer med möjlighet till påbyggnad med upp till tre nivåer.

Påbyggnad till modul B möjlig.

Norm:

DIN EN 14183.

Teknisk beskrivning

plattformshöjd utan räcken	0,4 m
arbetshöjd	2,4 m
vikt separat modul	4,8 kg
Stegpinne-/trappstegsbredd	555 mm
Norm	DIN EN 14183
Steg utförande	steget

Stegpinne-/trappstegsdjup	250 mm
modulkombination	B
plattformens djup	0,55 m
Material	Lättmetall-totalkonstruktion, steg av räfflad aluminiumplåt
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Antal steg inklusive plattform	2
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Arbetsbock