



Trappstege, steg på en sida, Antal steg inklusive plattform: 7



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 966000 7 |
| GTIN | 4003866403370 |
| Artikelklass | 96Z |

Beskrivning

Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. Stor säkerhetsplattform (380 × 260 mm) med integrerad gångjärnskoppling, **säkerhetsstag** och bred **avläggsskål**. 85 mm djupa steg med räffling för halkskydd samt patenterad 7-punkts förbindning mellan steg och balkar. Optimal stabilitet tack vare fast förband på båda sidorna. Två inbyggda hinkkrokar.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|---|
| Norm | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 |
| Stolphöjd | 87 mm |
| Avläggsskål finns | ja |
| Material | Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler |
| Stegpinne-/trappstegsdjup | 85 mm |

| | |
|--------------------------------|------------|
| vikt | 10,5 kg |
| plattformshöjd | 1,55 m |
| Antal steg inklusive plattform | 7 |
| utvändig bredd längst ned | 0,54 m |
| arbetshöjd ca. | 3,55 m |
| Steg utförande | steget |
| stegens längd | 2,35 m |
| Möjlig att gå på | Enkelsidig |
| Bärförmåga stegteknik | 150 kg |
| Produktslag | trappstege |