

## Säkerhetssträll med fasad kant på ena långsidan och kantprofil på båda kortsidorna, Bredd 100 cm, gångtrallens längd: 150cm



### Beställningsdata

Ordernummer	964855 150
GTIN	4047482094734
Artikelklass	96C

### Beskrivning

#### Utförande:

Säkerhetsgångtrall av stabila, räfflade bokträlistor. **Material:** Kammartorkade **bokträlistor** som är säkert förbundna med minst tre stålband. Låset i ändarna består av mässingsgångstänger med insexskruvar. **Elastiska gummifötter** hindrar trätrallen från att glida och säkerställer en hög gångkomfort. **Beständighet** mot de flesta oljor och syror. **Höjd:** cirka 35 mm. **Vikt:** cirka 13 kg/m<sup>2</sup>. Möjliga **trallbredder:** 80, 100, 120, 150 cm. Möjliga **trallängder:** Kan levereras i alla önskade längder (tänk på hanterbarheten). Rengöring: Rulla ihop trätrallen.

#### Fasning:

Trälisterna på gångtrallens **långsida** är dessutom avfasade i 45° vinkel.

### Teknisk beskrivning

Kantprofil	dubbelsidig
gångtrallens höjd	35 mm
Material	lister i bokträ
Beständighet	beständiga mot de flesta oljor och syror
Kantfasning	Utan
gångtrallens längd	150 cm
vikt	15,6 kg
tillverkarens beteckning	Träställningstrall
Produktnamnsattribut	Bredd 100 cm

gångtrallens bredd	100 cm
Produktslag	Träställningstrall