



Plattformstrappa, stegbredd, Antal steg inklusive plattform: 5



Beställningsdata

Ordernummer	966190 5
GTIN	4003866555239
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Balkar av höghållfasta strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibel montering. I leveransen ingår inga handledare eller plattformsräcken. Finns under nr 966196 och nr 966198. Trapplutning 45°. Plattformslängd 400 mm. Stegbeläggning av räfflad aluminium. Utrustad med rullar på stöddelen.

Norm:

DIN EN ISO 14 122

Teknisk beskrivning

Plattform längd	400 mm
Steg utförande	steget
Material	Balkar av strängpressade aluminiumprofiler
Lutning trappa	45 grad
kapacitet	1470 mm
vikt	46 kg
Antal steg inklusive plattform	5

plattformshöjd utan räcken	0,99 m
Norm	DIN EN ISO 14 122
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Stegpinne-/trappstegsbredd	600 mm
Rullar	ja
Bärförmåga stegteknik	300 kg
Produktnamnsattribut	stegbredd 600 mm
Two-hands-free-princip	ja
Produktslag	Plattformstrappa