




Arbetsplattform enkel modul, Typ: C



Beställningsdata

Ordernummer	966150 C
GTIN	4003866402625
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Korrosions- och väderbeständig konstruktion, helt i lättmetall, med extremt stabila kopplingar. Steg av räfflad aluminiumplåt 555×250 mm.

Modulkonstruktionen medger ändring och påbyggnad.

Påbyggnadsmoduler i fyra olika höjder.

Avsedd som grundmodul med två nivåer med möjlighet till påbyggnad med upp till tre nivåer. Påbyggnad till modul B möjlig.

Norm:

DIN EN 14183.

Teknisk beskrivning

modulkombination	B+C
Stegpinne-/trappstegsdjup	250 mm
arbetshöjd	2,4 m
Material	Lättmetall-totalkonstruktion, steg av räfflad aluminiumplåt
Steg utförande	steget
plattformens djup	0,8 m
plattformshöjd utan räcken	0,4 m

vikt modulkombination	8,7 kg
Norm	DIN EN 14183
Stegpinne-/trappstegsbredd	555 mm
vikt separat modul	3,9 kg
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Antal steg inklusive plattform	2
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Arbetsbock