

**Stege, antal steg: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	966080 10
GTIN	4003866403806
Artikelklass	96Z

**Beskrivning****Utförande:**

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler.

85 mm djupa steg med räffling för halkskydd samt patenterad 7-punkts förbindning mellan steg och balkar.

Mycket lätt och därför bekväm att bära med greppvänliga, släta utsidor på balkarna.

**Bredd utvändigt: 400 mm.**

**Norm:**

**DIN EN 131.**

**Teknisk beskrivning**

stegens längd	2,54 m
arbetshöjd ca.	3,45 m
antal steg	5
Material	Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler

vikt	7,2 kg
Steg utförande	steg 2
Norm	DIN EN 131-2
Bredd	400 mm
Stolphöjd	87 mm
Stegpinne-/trappstegsdjup	85 mm
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Stege