



Tredelad kombistege, Antal stegpinnar: 3X10



Beställningsdata

Ordernummer	966120 3X10
GTIN	4003866415403
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Stegpinnar och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. Förbindning mellan stegpinnar och balkar genom höghållfast kvalitetsflänsning.

Isärglidningsskydd av höghållfasta perlonband och dessutom en fast förbindning.

Beslagen (utbytbara) är konstruerade så att de griper runt balkarna.

Överstege med låshakar och lyftsäkring. Optimal stabilitet tack vare breda tvärbalkar. Stege för trappor, översteget kan även användas separat som vanlig stege.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivning

Steg utförande	Stegpinne
steglängd utkörd	6,9 m
längd som 2-delad stege och som trappstege med påsticksbar del	4,95 m
antal steg	3×10

tvärbalkens bredd	1,1 m
Stolphöjd	85 mm
vikt	23,3 kg
stegdelarnas längd	3 m
Norm	DIN EN 131-2
Material	Stegpinnar och balkar av strängpressade aluminiumprofiler
Max. arbetshöjd som 3-delad stege ca	7,7 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Kombistege