

**Stege, antal steg: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	966080 12
GTIN	4003866403820
Artikelklass	96Z

Beskrivning**Utförande:**

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler.

85 mm djupa steg med räffling för halkskydd samt patenterad 7-punkts förbindning mellan steg och balkar.

Mycket lätt och därför bekväm att bära med greppvänliga, släta utsidor på balkarna.

Bredd utvändigt: 400 mm.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivning

Steg utförande	steg 2
arbetshöjd ca.	3,9 m
Norm	DIN EN 131-2
Material	Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler

Stolphöjd	87 mm
vikt	8,5 kg
Bredd	400 mm
antal steg	12
stegens längd	2,99 m
Stegpinne-/trappstegsdjup	85 mm
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Stege