



Trappstege, steg på båda sidorna, antal steg: 2X8



Beställningsdata

Ordernummer	966050 2X8
GTIN	4003866403585
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. Stor plattform med integrerad gångjärnskoppling. 85 mm djupa steg med räffling för halkskydd samt patenterad 7-punkts förbindning mellan steg och balkar. Optimal stabilitet tack vare fast förband på båda sidorna.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivning

Stegpinne-/trappstegsdjup	85 mm
Isärglidningsskydd	dubbelsidig, fast förbindning
Material	Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler
arbetshöjd ca.	3,35 m
Stolphöjd	87 mm
antal steg	2x8

Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
vikt	12 kg
stegens längd	1,9 m
utvändig bredd längst ned	0,52 m
Steg utförande	steget
Möjlig att gå på	Dubbelsidig
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	trappstege