




Arbetsplattform enkel modul, Typ: E



Beställningsdata

Ordernummer	966150 E
GTIN	4003866402649
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Korrosions- och väderbeständig konstruktion, helt i lättmetall, med extremt stabila kopplingar. Steg av räfflad aluminiumplåt 555×250 mm.

Modulkonstruktionen medger ändring och påbyggnad.

Påbyggnadsmoduler i fyra olika höjder.

Avsedd som grundmodul med två nivåer med möjlighet till påbyggnad med upp till tre nivåer. Påbyggnad till modul B möjlig.

Norm:

DIN EN 14183.

Teknisk beskrivning

Norm	DIN EN 14183
plattformens djup	1,05 m
Material	Lättmetall-totalkonstruktion, steg av räfflad aluminiumplåt
vikt separat modul	4,8 kg
plattformshöjd utan räcken	0,8 m
modulkombination	B+D+E

Stegpinne-/trappstegsbredd	555 mm
arbetshöjd	2,8 m
Steg utförande	steget
Stegpinne-/trappstegsdjup	250 mm
vikt modulkombination	14 kg
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Antal steg inklusive plattform	4
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Arbetsbock