



Plattformstrappa, stegbredd, Antal steg inklusive plattform: 3



Beställningsdata

Ordernummer	966192 3
GTIN	4003866555253
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Balkar av höghållfasta strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibel montering. I leveransen ingår inga handledare eller plattformsräcken. Finns under nr 966196 och nr 966198. Trapplutning 45°. Plattformslängd 400 mm. Stegbeläggning av räfflad aluminium. Utrustad med rullar på stöddelen.

Norm:

DIN EN ISO 14 122

Teknisk beskrivning

Plattform längd	400 mm
Steg utförande	steget
kapacitet	1070 mm
vikt	34 kg
plattformshöjd utan räcken	0,6 m
Material	Balkar av strängpressade aluminiumprofiler
Lutning trappa	45 grad

Norm	DIN EN ISO 14 122
Antal steg inklusive plattform	3
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Stegpinne-/trappstegsbredd	800 mm
Rullar	ja
Bärförmåga stegteknik	300 kg
Produktnamnsattribut	stegbredd 800 mm
Two-hands-free-princip	ja
Produktslag	Plattformstrappa