



## Tredelad kombistege, Antal stegpinnar: 3X12



### Beställningsdata

Ordernummer	966120 3X12
GTIN	4003866415427
Artikelklass	96Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Stegpinnar och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. Förbindning mellan stegpinnar och balkar genom höghållfast kvalitetsflänsning.

Isräglidningsskydd av höghållfasta perlonband och dessutom en fast förbindning.

Beslagen (utbytbara) är konstruerade så att de griper runt balkarna.

Överstege med låshakar och lyftsäkring. Optimal stabilitet tack vare breda tvärbalkar. Överstegen kan inte lyftas av för att användas separata.

#### Norm:

**DIN EN 131.**

### Teknisk beskrivning

längd som 2-delad stege och som trappstege med påsticksbar del	6,1 m
Norm	DIN EN 131-2
stegdelarnas längd	3,55 m
Stolphöjd	98 mm

vikt	28,8 kg
Steg utförande	Stegpinne
antal steg	3×12
steglängd utkörd	8,6 m
tvärbalkens bredd	1,2 m
Material	Stegpinnar och balkar av strängpressade aluminiumprofiler
Max. arbetshöjd som 3-delad stege ca	9,35 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Kombistege