



Säkerhetstrappa utan bygel, steg på ena sidan, Antal steg inklusive plattform: 2



Beställningsdata

Ordernummer	966005 2
GTIN	4003866414901
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. 205 mm djupa steg med halkskydd. Man står stadigt tack vare tryckförstärkning och halksäkert ledstångsöverdrag.

Norm:

DIN EN 14183.

Teknisk beskrivning

Antal steg inklusive plattform	2
Möjlig att gå på	Enkelsidig
utvändig bredd längst ned	0,55 m
vikt	4,7 kg
Stegpinne-/trappstegsdjup	205 mm
Steg utförande	steg 2
arbetshöjd ca.	2,45 m

plattformshöjd utan räcken	0,44 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Hopfällbar säkerhetstrappa