

**Stege, antal steg: 14****Beställningsdata**

Ordernummer	966080 14
GTIN	4003866403844
Artikelklass	96Z

**Beskrivning****Utförande:**

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler.

85 mm djupa steg med räffling för halkskydd samt patenterad 7-punkts förbindning mellan steg och balkar.

Mycket lätt och därför bekväm att bära med greppvänliga, släta utsidor på balkarna.

**Bredd utvändigt: 400 mm.**

**Norm:**

**DIN EN 131.**

**OBS!:**

Enligt DIN EN 131 med tvärbalk.

**Teknisk beskrivning**

Material	Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler
Steg utförande	steg 2
Norm	DIN EN 131-2

arbetshöjd ca.	4,35 m
Bredd	400 mm
Stolphöjd	87 mm
stegens längd	3,42 m
vikt	11,4 kg
antal steg	14
Stegpinne-/trappstegsdjup	85 mm
Antal tvärbalkar	1
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Stege