

Garant**Universellt grundställ, Djup 400 mm, höjd: 2500mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 990000 2500 |
| GTIN | 4045197518231 |
| Artikelklass | 911 |

Beskrivning**Utförande:**

Mycket stabila kvadratiska stolpar 40×40×2 mm med avståndet 40 : 40 mm med upphängningsslitsar för anpassning av hyllplanen till lagergodset. Stolparna har fotplattor av plast. **Mycket bärkraftiga hyllor** av tjock stålplåt med inåtbockade sidytor.

Färtlaster: Vid ett avstånd på 600 mm mellan hyllplanen är den maximala färtlaster 1375–5500 kg.

Användningsdata:

Idealiska för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv etc. Måtten är avpassade efter vanligen förekommande förvaringslådor av metall och plast – utrymmet utnyttjas optimalt. Kan anordnas som enkel-, serie- eller dubbelhyllställ. **Enkel, snabb och exakt montering utan skruvkopplingar.** Häng bara upp hyllorna och lås dem med de medföljande koniska pinnarna (nr 968420).

Lackering:

Hyllställstolpar i kolsvart RAL 9005, grå hyllor, **pulverbelagda.**

OBS!:

- **Lagerboxar för utrustning med universella hyllställ finns i grupp 96.**
- **För att garantera hyllställens stabilitet krävs skyddsåtgärder mot vältning när förhållandet mellan höjd och djup är större än 5:1.**
- **Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.**

Teknisk beskrivning

| | |
|--|----------------|
| Hyllplan bredd fritt mått | 950 mm |
| Insticksmontering | ja |
| Kundmontering | ja |
| Hylla monteringsstyp | koniska pinnar |
| Påbyggnadsmått grundställ höjd | 2504 mm |
| Hyllplan bredd | 1000 mm |
| Hyllhöjd | 2500 mm |
| Hyllkonstruktion | Grundhyllställ |
| antal hyllställsstativ | 4 |
| Maximal fältlast vid 600 mm hyllavstånd | 1375 - 5500 kg |
| Påbyggnadsmått grundställ bredd | 1058 mm |
| antal hyllor | 6 |
| Hyllplanets djup | 400 mm |
| hyllställsdjup | 400 mm |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 180 kg |
| Höjdställning i raster | 40 mm |
| Produktnamnsattribut | Djup 400 mm |
| Produktslag | Golvhyllställ |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Hyllplan, separat med 4 konsoler och 4 kilar Djup 400 mm | 990060 400 |
| Hyllställstolpe med fotplatta av plast, styck höjd 2500 mm | 990050 2500 |
| Sats med kilar och koniska pinnar till universalhyllställ | 968420 |