



Plattformstrappa, stegbredd, Antal steg inklusive plattform: 4



Beställningsdata

Ordernummer	966192 4
GTIN	4003866555260
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Balkar av höghållfasta strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibel montering. I leveransen ingår inga handledare eller plattformsräcken. Finns under nr 966196 och nr 966198. Trapplutning 45°. Plattformslängd 400 mm. Stegbeläggning av räfflad aluminium. Utrustad med rullar på stöddelen.

Norm:

DIN EN ISO 14 122

Teknisk beskrivning

plattformshöjd utan räcken	0,8 m
Plattform längd	400 mm
kapacitet	1270 mm
Antal steg inklusive plattform	4
Lutning trappa	45 grad
Steg utförande	steget
vikt	39 kg
Norm	DIN EN ISO 14 122

Material	Balkar av strängpressade aluminiumprofiler
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Stegpinne-/trappstegsbredd	800 mm
Rullar	ja
Bärförmåga stegteknik	300 kg
Produktnamnsattribut	stegbredd 800 mm
Two-hands-free-princip	ja
Produktslag	Plattformstrappa