



Säkerhetstrappa utan bygel, steg på ena sidan, Antal steg inklusive plattform: 3



Beställningsdata

Ordernummer	966005 3
GTIN	4003866414918
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. 205 mm djupa steg med halkskydd. Man står stadigt tack vare tryckförstärkning och halksäkert ledstångsöverdrag.

Norm:

DIN EN 14183.

Teknisk beskrivning

Antal steg inklusive plattform	3
utvändig bredd längst ned	0,57 m
Stegpinne-/trappstegsdjup	205 mm
Steg utförande	steg 2
plattformshöjd utan räcken	0,66 m
arbetshöjd ca.	2,65 m
Möjlig att gå på	Enkelsidig

vikt	7 kg
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Hopfällbar säkerhetsstrappa