



Plattformstrappa, stegbredd, Antal steg inklusive plattform: 5



Beställningsdata

Ordernummer	966192 5
GTIN	4003866555277
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Balkar av höghållfasta strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibel montering. I leveransen ingår inga handledare eller plattformsräcken. Finns under nr 966196 och nr 966198. Trapplutning 45°. Plattformslängd 400 mm. Stegbeläggning av räfflad aluminium. Utrustad med rullar på stöddelen.

Norm:

DIN EN ISO 14 122

Teknisk beskrivning

Material	Balkar av strängpressade aluminiumprofiler
Steg utförande	steget
Norm	DIN EN ISO 14 122
plattformshöjd utan räcken	0,99 m
kapacitet	1470 mm
vikt	46 kg
Plattform längd	400 mm

Lutning trappa	45 grad
Antal steg inklusive plattform	5
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Stegpinne-/trappstegsbredd	800 mm
Rullar	ja
Bärförmåga stegteknik	300 kg
Produktnamnsattribut	stegbredd 800 mm
Two-hands-free-princip	ja
Produktslag	Plattformstrappa