



## Säkerhetstrappa med bygel, steg på ena sidan, Antal steg inklusive plattform: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	966010 3
GTIN	4003866414932
Artikelklass	96Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. 205 mm djupa steg med halkskydd. Man står stadigt tack vare tryckförstärkning och halksäkert ledstångsöverdrag.

Dessutom med hög säkerhetsbygel. Även med hjul.

#### Norm:

**DIN EN 14183.**

### Teknisk beskrivning

Rullar	ja
vikt	8,5 kg
arbetshöjd ca.	2,65 m
Antal steg inklusive plattform	3
Möjlig att gå på	Enkelsidig
plattformshöjd utan räcken	0,66 m

utvändig bredd längst ned	0,57 m
Stegpinne-/trappstegsdjup	205 mm
Steg utförande	steg 2
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Hopfällbar säkerhetstrappa