

**Garant****Universellt grundställ, Djup 600 mm, höjd: 3000mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 990020 3000   |
| GTIN         | 4045197518309 |
| Artikelklass | 911           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Mycket stabila kvadratiska stolpar** 40×40×2 mm med avståndet 40 : 40 mm med upphängningsslitsar för anpassning av hyllplanen till lagergodset. Stolparna har fotplattor av plast. **Mycket bärkraftiga hyllor** av tjock stålplåt med inåtbockade sidytor.

**Färtlaster:** Vid ett avstånd på 600 mm mellan hyllplanen är den maximala färtlaster 1375–5500 kg.

**Användningsdata:**

Idealiska för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv etc. Måtten är avpassade efter vanligen förekommande förvaringslådor av metall och plast – utrymmet utnyttjas optimalt. Kan anordnas som enkel-, serie- eller dubbelhyllställ. **Enkel, snabb och exakt montering utan skruvkopplingar.** Häng bara upp hyllorna och lås dem med de medföljande koniska pinnarna (nr 968420).

**Lackering:**

Hyllställstolpar i kolsvart RAL 9005, grå hyllor, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

- **Lagerboxar för utrustning med universella hyllställ finns i grupp 96.**
- **För att garantera hyllställens stabilitet krävs skyddsåtgärder mot vältning när förhållandet mellan höjd och djup är större än 5:1.**
- **Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.**

## Teknisk beskrivning

|  |                |
|--|----------------|
| Påbyggnadsmått grundställ bredd                                | 1058 mm        |
| Hyllkonstruktion   | Grundhyllställ |
| Hyllplan bredd fritt mått                                      | 950 mm         |
| Hylla monteringsstyp   | koniska pinnar |
| Kundmontering  | ja             |
| Maximal fältlast vid 600 mm hyllavstånd                        | 1375 - 5500 kg |
| Hyllplan bredd   | 1000 mm        |
| Påbyggnadsmått grundställ höjd                                 | 3004 mm        |
| antal hyllor   | 7              |
| Hyllhöjd   | 3000 mm        |
| antal hyllställsstativ   | 4              |
| Insticksmontering  | ja             |
| Hyllplanets djup   | 600 mm         |
| hyllställsdjup   | 600 mm         |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 180 kg         |
| Höjdställning i raster   | 40 mm          |
| Produktnamnsattribut   | Djup 600 mm    |
| Produktslag  | Golvhyllställ  |

## Tillbehör

|  |             |
|--|-------------|
| Hyllplan, separat med 4 konsoler och 4 kilar Djup 600 mm   | 990060 600  |
| Hyllställstolpe med fotplatta av plast, styck höjd 3000 mm | 990050 3000 |
| Sats med kilar och koniska pinnar till universalhyllställ  | 968420      |