

Garant**Sidovägg med fästdetaljer, sats, Djup 400 mm, höjd: 2500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990100 2500
GTIN	4045197518125
Artikelklass	911

Beskrivning**Utförande:**

Med \square 9x9 mm i 37 mm raster för krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler. Dessa finns i grupp 95. En sidvägg består av två perforerade plåtpaneler som fästs ovanpå varandra. Levereras komplett med fästmaterial.

Användningsdata:

För sidintäckning i ändan av ett hyllstall (kan inte monteras mellan två hyllstall). För täckning av ett fullständigt hyllfält åt vänster och höger måste 2 sidoväggar beställas.

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

Kundmontering	ja
Bredd	400 mm
Passar till hyllstall med höjd	2500 mm
Sidovägg konstruktion	två delar

Montering som mellanvägg möjlig	nej
passar till instickshyllställ	ja
passar till hyllställ med djup	400 mm
Monteringsmaterial ingår i leveransen	ja
Användningsområde	Golvhyllställ
höjd	2500 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Produktnamnsattribut	Djup 400 mm
Produktslag	Sidvägg