

**Garant****Universellt påbyggnadsställ, Djup 400 mm, höjd: 2500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990005 2500
GTIN	4045197518262
Artikelklass	911

**Beskrivning****Utförande:**

**Mycket stabila kvadratiska stolpar** 40×40×2 mm med avståndet 40 : 40 mm med upphängningsslitsar för anpassning av hyllplanen till lagergodset. Stolparna har fotplattor av plast. **Mycket bärkraftiga hyllor** av tjock stålplåt med inåtbockade sidytor.

**Färtlaster:** Vid ett avstånd på 600 mm mellan hyllplanen är den maximala färtlaster 1375–5500 kg.

**Användningsdata:**

Idealiska för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv etc. Måtten är avpassade efter vanligen förekommande förvaringslådor av metall och plast – utrymmet utnyttjas optimalt. Kan anordnas som enkel-, serie- eller dubbelhyllställ. **Enkel, snabb och exakt montering utan skruvkopplingar.** Häng bara upp hyllorna och lås dem med de medföljande koniska pinnarna (nr 968420).

**Lackering:**

Hyllställstolpar i kolsvart RAL 9005, grå hyllor, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

- **Lagerboxar för utrustning med universella hyllställ finns i grupp 96.**
- **För att garantera hyllställens stabilitet krävs skyddsåtgärder mot vältning när förhållandet mellan höjd och djup är större än 5:1.**
- **Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.**

## Teknisk beskrivning

Påbyggnadsmått påbyggnadsställ höjd	2504 mm
Kundmontering	ja
Hyllkonstruktion	Påbyggnadsställ
Hyllplan bredd	1000 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	1031 mm
Hyllplan bredd fritt mått	950 mm
Hylla monteringsstyp	koniska pinnar
Maximal fältlast vid 600 mm hyllavstånd	1375 - 5500 kg
Insticksmontering	ja
antal hyllor	6
antal hyllställsstativ	2
Hyllhöjd	2500 mm
Hyllplanets djup	400 mm
hyllställsdjup	400 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	180 kg
Höjdställning i raster	40 mm
Produktnamnsattribut	Djup 400 mm
Produktslag	Golvhyllställ

## Tillbehör

Hyllplan, separat med 4 konsoler och 4 kilar Djup 400 mm	990060 400
Hyllställstolpe med fotplatta av plast, styck höjd 2500 mm	990050 2500
Sats med kilar och koniska pinnar till universalhyllställ	968420