



## Aluminiumpalltrappa, Antal steg inklusive plattform: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	966148 3
GTIN	4003866400331
Artikelklass	96Z

### Beskrivning

**Utförande:**

Stabil och lätt aluminiumkonstruktion, 200 mm djupa steg av aluminiumdurkplåt, plattform 350 × 577 mm.

**Norm:**

**DIN EN 14183.**

### Teknisk beskrivning

vikt	7,8 kg
arbetshöjd ca.	2,6 m
Material	Steg av räfflad aluminiumplåt
Antal steg inklusive plattform	3
Stegpinne-/trappstegsdjup	200 mm
bottenyta (bredd)	0,87 m
Möjlig att gå på	Enkelsidig
plattformshöjd utan räcken	0,6 m
plattformsdjup	350 mm

Steg utförande	steget
Norm	DIN EN 14183
bottenyta (djup)	0,69 m
plattformsbredd	577 mm
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Arbetsbock

---

## Tillbehör

Innersko Typ 1	966320 1
----------------	----------