



Safemaster S trappstege, vikbar, Antal steg inklusive plattform: 7



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 966275 7 |
| GTIN | 4003866416776 |
| Artikelklass | 96Z |

Beskrivning

Utförande:

Kompakt plattformstege med 80 mm djupa steg. Arbetsplattform (400 × 400 mm) med räcken på tre sidor och avläggsskål. Optimal stabilitet tack vare fast förbindning på båda sidorna.

Norm:

EN 131

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|------------|
| vikt | 17,4 kg |
| bottenyta (bredd) | 0,74 m |
| plattformshöjd utan räcken | 1,85 m |
| Avläggsskål finns | ja |
| Knälist | nej |
| Möjlig att gå på | Enkelsidig |
| plattformsbredd | 400 mm |
| Stegpinne-/trappstegsdjup | 80 mm |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Isärglidningsskydd | dubbelsidig, fast förbindning |
| bottenyta (djup) | 1,6 m |
| Norm | EN 131 |
| Handledare | 2 |
| plattformdjup | 400 mm |
| Antal steg inklusive plattform | 7 |
| Bärförmåga stegteknik | 150 kg |
| Two-hands-free-princip | ja |
| Safer Step | ja |
| Produktslag | Plattformstege |