



Trappstege med plattform, steg på ena sidan, Antal steg inklusive plattform: 3



Beställningsdata

Ordernummer	966272 3
GTIN	4003866416325
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Falsad trappstege med 80 mm djupa steg. Stor arbetsplattform med aluminiumdurkplåt (380×390 mm). Avläggsskål av aluminium. Två handledare för säker upp- och nedstigning som standard. Isärglidningsskydd i form av två höghållfasta perlonband ger optimal stabilitet.

Norm:

EN 131.

Teknisk beskrivning

plattformsdjup	390 mm
utvändig bredd längst ned	0,59 m
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Avläggsskål finns	ja
Antal steg inklusive plattform	3
Norm	EN 131

vikt	9,5 kg
Stegpinne-/trappstegsdjup	80 mm
Isärglidningsskydd	2 höghållfasta perlonband
plattformshöjd utan räcken	0,77 m
Handledare	2
plattformsbredd	380 mm
arbetshöjd ca.	2,8 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produktslag	Plattformstege