



## Safemaster S trappstege, vikbar, Antal steg inklusive plattform: 8



### Beställningsdata

Ordernummer	966275 8
GTIN	4003866416783
Artikelklass	96Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt plattformstege med 80 mm djupa steg. Arbetsplattform (400 × 400 mm) med räcken på tre sidor och avläggsskål. Optimal stabilitet tack vare fast förbindning på båda sidorna.

#### Norm:

**EN 131**

### Teknisk beskrivning

Möjlig att gå på	Enkelsidig
plattformdjup	400 mm
Avläggsskål finns	ja
plattformbredd	400 mm
Handledare	2
bottenyta (djup)	1,75 m
bottenyta (bredd)	0,77 m
Knälist	nej

Antal steg inklusive plattform	8
Isärglidningsskydd	dubbelsidig, fast förbindning
plattformshöjd utan räcken	2,11 m
Stegpinne-/trappstegsdjup	80 mm
Norm	EN 131
vikt	19,1 kg
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produktslag	Plattformstege