



Hopfällbar byggnadsställning, standardutförande, plattformshöjd: 900/A mm



Beställningsdata

Ordernummer	966310 900/A
GTIN	4003866537600
Artikelklass	96Y

Beskrivning

Utförande:

Ställningsbredd 0,68 m;

Ställningslängd 1,80 m.

Kan byggas ut med standarddelar.

Hopfällbar grundmodul för snabb uppställning och nedtagning.

Minimalt platsbehov vid transport och förvaring.

Rull-Ø 125 mm med tapp (kan inte förses med axlar). Plattform **utan** manlucka.

Beskrivning:

Program Z 600 / Z 500

Kännetecken:

Program Z 600 / Z 500

Norm:

DIN EN 1004

Bärförmåga stegteknik: 200 kg

arbetshöjd ca.: 2,9 m

ställningshöjd: 1,9 m

vikt: 33,3 kg

Teknisk beskrivning

Diameter för styrrullar	125 mm
Norm	DIN EN 1004
plattformshöjd	900 mm
vikt	33,3 kg
ställningsbredd	0,68 m
ställningslängd	1,8 m
arbetshöjd ca.	2,9 m
Plattform utförande	utan manlucka
ställningshöjd	1,9 m
Bärförmåga stegteknik	200 kg