



Trappstege med plattform, steg på ena sidan, Antal steg inklusive plattform: 4



Beställningsdata

Ordernummer	966272 4
GTIN	4003866416332
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Falsad trappstege med 80 mm djupa steg. Stor arbetsplattform med aluminiumdurkplåt (380×390 mm). Avläggsskål av aluminium. Två handledare för säker upp- och nedstigning som standard. Isärglidningsskydd i form av två höghållfasta perlonband ger optimal stabilitet.

Norm:

EN 131.

Teknisk beskrivning

Stegpinne-/trappstegsdjup	80 mm
plattformsbredd	380 mm
vikt	11 kg
arbetshöjd ca.	3 m
Isärglidningsskydd	2 höghållfasta perlonband
plattformshöjd utan räcken	1,03 m

Avläggsskål finns	ja
Handledare	2
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Norm	EN 131
plattformdjup	390 mm
Antal steg inklusive plattform	4
utvändig bredd längst ned	0,62 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produktslag	Plattformstege