



## Safemaster S trappstege, vikbar, Antal steg inklusive plattform: 9



### Beställningsdata

Ordernummer	966275 9
GTIN	4003866416790
Artikelklass	96Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt plattformstege med 80 mm djupa steg. Arbetsplattform (400 × 400 mm) med räcken på tre sidor och avläggsskål. Optimal stabilitet tack vare fast förbindning på båda sidorna.

**Norm:**  
**EN 131**

### Teknisk beskrivning

Handledare	2
bottenyta (bredd)	0,8 m
plattformsbredd	400 mm
vikt	20,4 kg
Norm	EN 131
plattformshöjd utan räcken	2,34 m
Möjlig att gå på	Enkelsidig
bottenyta (djup)	1,93 m

Avläggsskål finns	ja
Isärglidningsskydd	dubbelsidig, fast förbindning
Antal steg inklusive plattform	9
plattformsdjup	400 mm
Knälist	nej
Stegpinne-/trappstegsdjup	80 mm
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produktslag	Plattformstege