

**Garant****Bänkskruvstycke, backbredd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967000 125
GTIN	4045197693891
Artikelklass	91J

**Beskrivning****Utförande:****Mycket exakt fastspänning tack vare prismatisk precisionstyrning**

**Öppnas bakåt.** Av höghållfast gjutgods (GG 25) med perlitisk struktur. Lång och mycket exakt, **prismatisk precisionstyrning**. Precis spindellagring, spindel med trapetsgänga, helt dold och smutsskyddad. Stort, planfräst städ för lättare riktarbeten. De härdade stålbackarna är räfflade och kan bytas mot slipade backar (se Lösa backar).

**leveransinnehåll:**

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

**Lackering:**

Silvergrå.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd	190 mm
vikt	30 kg
Öppningsriktning	öppnas bakåt
Material	höghållfast gjutgods (GG 25)
backbredd	125 mm
Produktslag	Bänkskruvstycke

## Tillbehör

Vridplatta separat backbredd 125 mm	967020 125
Reservbackar, par, slipade backbredd 125 mm	967045 125
Sats med magnetiska skyddsbackar backbredd 125 mm	967702 125
Magnetiska skyddsbackar, parFilt, släta backbredd 125 mm	967726 125
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Magnetiska skyddsbackar, parGummi, släta backbredd 125 mm	967727 125
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 125 mm	967711 125
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 125 mm	967724 125
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, släta, standard backbredd 125 mm	967721 125
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, räfflade backbredd 125 mm	967728 125
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, prismatiska backbredd 125 mm	967729 125
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 125 mm	967723 125
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Reservbackar, par, räfflade backbredd 125 mm	967040 125
Höjdjusterare för skruvstycke nr 967000 passar till skruvstycke storlek 125	967500 125
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 125 mm	967722 125