



Hopfällbar byggnadsställning, standardutförande, plattformshöjd: 900/B mm



Beställningsdata

Ordernummer	966310 900/B
GTIN	4003866537617
Artikelklass	96Y

Beskrivning

Utförande:

Ställningsbredd 0,68 m;

Ställningslängd 1,80 m.

Kan byggas ut med standarddelar.

Hopfällbar grundmodul för snabb uppställning och nedtagning.

Minimalt platsbehov vid transport och förvaring.

Rull-Ø 125 mm med tapp (kan inte försees med axlar). Plattform **med** manlucka.

Beskrivning:

Program Z 600 / Z 500

Kännetecken:

Program Z 600 / Z 500

Norm:

DIN EN 1004

Bärförmåga stegteknik: 200 kg

arbetshöjd ca.: 2,9 m

ställningshöjd: 1,9 m

vikt: 33,8 kg

Teknisk beskrivning

plattformshöjd	900 mm
Plattform utförande	med manlucka
Diameter för styrrullar	125 mm
vikt	33,8 kg
ställningslängd	1,8 m
ställningshöjd	1,9 m
ställningsbredd	0,68 m
arbetshöjd ca.	2,9 m
Norm	DIN EN 1004
Bärförmåga stegteknik	200 kg