



Utskjutbar plattformstege, Antal steg inklusive plattform: 5



Beställningsdata

Ordernummer	966285 5
GTIN	4003866413256
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Stor uppställningsyta 665×440 mm med räcke och knälist. Enkel höjdjustering enligt skjutstegprincipen.

Med utsvängbara utliggare. Enkelt flyttbar med hjälp av två rullar, även i uppbyggt tillstånd. Handedare och räcke fälls ut automatiskt vid uppbyggnaden.

Norm:

EN 131.

Teknisk beskrivning

Antal löprullar	2
Norm	EN 131
Antal steg inklusive plattform	5
plattformsbredd	440 mm
Knälist	ja
längd stödben (inkörda)	1 m

vikt	28 kg
plattformsdjup	665 mm
plattformshöjd utan räcke i steg	0,81 / 1,08 / 1,34 m
längd stödben (utkörda)	1 m
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Handledare	2
bredd stödben (utkörda)	1,45 m
bredd stödben (inkörda)	1,45 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produktslag	Plattformstege