




Trappstege med plattform, steg på ena sidan, Antal steg inklusive plattform: 5



Beställningsdata

Ordernummer	966272 5
GTIN	4003866416349
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Falsad trappstege med 80 mm djupa steg. Stor arbetsplattform med aluminiumdurkplåt (380×390 mm). Avläggsskål av aluminium. Två handledare för säker upp- och nedstigning som standard. Isärglidningsskydd i form av två höghållfasta perlonband ger optimal stabilitet.

Norm:

EN 131.

Teknisk beskrivning

Handledare	2
vikt	12 kg
plattformshöjd utan räcken	1,29 m
Möjlig att gå på	Enkelsidig
plattformsbredd	380 mm
Stegpinne-/trappstegsdjup	80 mm

arbetshöjd ca.	3,3 m
Norm	EN 131
plattformdjup	390 mm
Antal steg inklusive plattform	5
Isärglidningsskydd	2 höghållfasta perlonband
Avläggsskål finns	ja
utvändig bredd längst ned	0,65 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produktslag	Plattformstege