



Hopfällbar byggnadsställning, standardutförande, plattformshöjd: 1700 mm



Beställningsdata

Ordernummer	966310 1700
GTIN	4003866537624
Artikelklass	96Y

Beskrivning

Utförande:

Ställningsbredd 0,68 m;

Ställningslängd 1,80 m.

Kan byggas ut med standarddelar.

Hopfällbar grundmodul för snabb uppställning och nedtagning.

Minimalt platsbehov vid transport och förvaring.

Rull-Ø 125 mm med tapp (kan inte försees med axlar). Plattform **med** manlucka.

Beskrivning:

Program Z 600 / Z 500

Kännetecken:

Program Z 600 / Z 500

Norm:

DIN EN 1004

Bärförmåga stegteknik: 200 kg

arbetshöjd ca.: 3,7 m

ställningshöjd: 2,75 m

vikt: 45,3 kg

Teknisk beskrivning

Norm	DIN EN 1004
arbetshöjd ca.	3,7 m
vikt	45,3 kg
Diameter för styrrullar	125 mm
ställningshöjd	2,75 m
ställningslängd	1,8 m
Plattform utförande	med manlucka
plattformshöjd	1700 mm
ställningsbredd	0,68 m
Bärförmåga stegteknik	200 kg