


Garant**Påbyggnadsställ förpärmar med 1 stolpram, Djup 325 mm., höjd: 1200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990405 1200
GTIN	4045197517838
Artikelklass	911

Beskrivning**Utförande:**

Stabil stolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar och hyllor. Stolpramar med ändlock av plast. **Hyllor** av förzinkad plåt, **med spår för isättning av skiljeväggar**, med kantförsedda anslagslister mot genomglidning.

Lackering:

Stolpramar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**. Tvärbalkspar **alltid** antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagda**.

OBS!:

- För att hyllställen ska stå stadigt krävs ett skydd mot tippning om förhållandet mellan höjd och djup överstiger 5:1.
- Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Anslagslist	ja
Djup	325 mm

Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	975 mm
antal hyllor	3
Maximal fältlast	900 kg
höjd	1200 mm
Hyllplan bredd	946 mm
Hyllplan bredd fritt mått	900 mm
För antal pärmar	30
Bredd	975 mm
Antal profilram	1
Hyllplanets djup	325 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	120 kg
Höjdställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 325 mm.
Produktslag	Pärmhyllställ

Tillbehör

SkiljeväggsatsFemdelad	990450
Hyllplan, förzinkade med tvärbalkspar	990430