



Utskjutbar plattformstege, Antal steg inklusive plattform: 7



Beställningsdata

Ordernummer	966285 7
GTIN	4003866413263
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Stor uppställningsyta 665×440 mm med räcke och knälist. Enkel höjdjustering enligt skjutstegprincipen.

Med utsvängbara utliggare. Enkelt flyttbar med hjälp av två rullar, även i uppbyggt tillstånd. Handedare och räcke fälls ut automatiskt vid uppbyggnaden.

Norm:

EN 131.

Teknisk beskrivning

Möjlig att gå på	Enkelsidig
Antal steg inklusive plattform	7
längd stödben (inkörda)	0,81 m
plattformsdjup	665 mm
längd stödben (utkörda)	2,25 m
Knälist	ja

Antal löprullar	2
bredd stödben (inkörda)	1,8 m
Norm	EN 131
plattformshöjd utan räcke i steg	1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,83 m
Handledare	2
plattformsbredd	440 mm
bredd stödben (utkörda)	1,8 m
vikt	34 kg
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produktslag	Plattformstege